

FICHE TECHNIQUE INJECTEUR VENTURI



Référence : 400.000.900

Dilue automatiquement les produits concentrés

La dilution est contrôlée par des bagues colorées de différents diamètres.

Un dosage fixe empêche tout gaspillage.

Pas besoin d'électricité, la pression de l'eau de distribution est suffisante.

L'injecteur est le cœur par lequel l'eau circule et qui fournit l'aspiration du/des produit/s.

Sécurité améliorée : réduction de l'exposition à des produits agressifs pour les yeux et la peau par l'élimination des éclaboussures de produit concentré.

Avec des Joints NBR.

3 positions :

Dosage (eau + produit)

Rinçage (eau claire)

Entretien (le Venturi se nettoie automatiquement)



Le choix du dosage venturi se fait en modifiant la dimension de la section d'aspiration du produit. Cette opération est effectuée au moyen de gicleurs de couleur calibrés dont la taille de l'orifice varie.

TABLEAU DE DILUTION

Couleur	Produit injecté maximal l/h	Dosage maximal %
Rouge	2,8	1
Orange	3,42	1,25
Noir	4,73	1,7
Vert Clair	8,02	2,9
Jaune	10,59	3,75
Brun	15	5,3
Vert foncé	23,2	8,2
Blanc	36,8	11,5
Bleu	52	16,8
Mauve	75,53	24,8
Gris	107	40,7
Beige	111,7	43,2
Sans buse	114	43,6